

Artikelnummer: 91321

Kurzbeschreibung: Allround box type 2000, zonder voorwand, gelakt

Langbeschrijving: allround box, zonder voorwand: Belastbaar en flexibel! Allround containers zijn echte 'alleskunnners' - zowel in een vrachtwagen als in het magazijn. Ze zijn niet alleen zwaar te beladen, maar ook wendbaar, ruimtebesparend en flexibel. De met glasvezel versterkte kunststof wielen zorgen ook bij volle belasting van 800 kg voor een lichte loop, zelfs op oneffen vloeren. Ook bij transport in vrachtwagens leveren allround-containers echt maatwerk. Ze passen precies naast elkaar, waardoor ze stevig staan. De sterke beschermingsbeugel zorgt ervoor dat materiaal en container altijd goed aankomen. Een veilige zaak en tegelijkertijd economisch - ook geschikt voor het voorsorteren van goederen. Overigens kunt u met deze containers ook zonder stelling uw opslagcapaciteit aanzienlijk verruimen, omdat u tot wel 3 containers op elkaar kunt stapelen.

- Frame met robuuste stalen buisconstructie, 34 mm dik
- Basisconstructie met stevig U-profiel
- Maaswijdte 50 x 100 mm, 4 mm dik
- Hoogwaardige kunstharlak, blauw (RAL 5012)
- 4 stuurwielen, waarvan 1 met wielvergrendeling
- Met glasvezel versterkte kunststof wielen, 125 a 150 mm
- 75% ruimtebesparing indien ingeklapt
- Belastbaarheid: 800 kg
- Draagkracht: 1000 kg
- Levering zonder neerklapbare voorwand (apart te bestellen)

- Type 1200.1**
- Buitenafm. (bx dx h): 1200 x 800 x 1850 mm
- Binnenafm. (bx dx h): 1120 x 750 x 1615 mm
- Type 1200**
- Buitenafm. (bx dx h): 1200 x 1150 x 1850 mm
- Binnenafm. (bx dx h): 1120 x 1100 x 1615 mm
- Type 2000**
- Buitenafm. (bx dx h): 2000 x 1150 x 1850 mm
- Binnenafm. (bx dx h): 1920 x 1100 x 1615 mm
- Type 2400**
- Buitenafm. (bx dx h): 2400 x 1150 x 1850 mm
- Binnenafm. (bx dx h): 2320 x 1100 x 1615 mm

