

Druckminderer, Filter, Öler

Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 20 µ) und Druckmanometer von 0-12 bar. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich! Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

Wartungsgeräte, Druckminderer Filter, Öler		Durchfluss bei 6 bar	Druck (bar)		Behälter- kapazität (cm³)	EAN 90 04853 Bestellnummer	UVP in € exkl. MwSt.
			Max. Eingangsdruck	Regelbereich			
1 Filter- Wasserabscheider	F, 1/4"	1.750	18	0-12	20	42500 4	24,90
	FM, 1/4"	1.750	18	0-12	20	42501 1	27,90
	FG, 1/2"	4.300	18	0-12	60	42504 2	38,00
	FMG, 1/2"	4.300	18	0-12	60	42505 9	47,50
2 Druckminderer	R, 1/4"	850	18	0-12	-	42510 3	27,90
	RG, 1/2"	2.600	18	0-12	-	42512 7	49,50
3 Filter- Druckminderer	FR, 1/4"	850	18	0-12	20	42520 2	40,20
	FRM, 1/4"	850	18	0-12	20	42521 9	46,40
	FRG, 1/2"	2.600	18	0-12	60	42524 0	70,00
	FRMG, 1/2"	2.600	18	0-12	60	42525 7	73,00
	FRMG, 3/4"	12.000	18	0-12	100	42526 4	185,00
	FRMG, 1"	12.000	18	0-12	100	42527 1	185,00
4 Automatischer Öler	L, 1/4"	1.700	18	-	50	42530 1	26,80
	LM, 1/4"	1.700	18	-	50	42531 8	29,90
	LG, 1/2"	4.500	18	-	150	42534 9	40,20
	LMG, 1/2"	4.500	18	-	150	42535 6	46,40
	LMG, 3/4"	16.000	18	-	400	42536 3	129,00
	LMG, 1"	16.000	18	-	400	42537 0	129,00
5 Kombi-Öler	LK, 1/4"	1.700	18	-	50	42570 7	52,50
	LKM, 1/4"	1.700	18	-	50	42571 4	59,00
	LKG, 1/2"	4.500	18	-	150	42574 5	73,00
	LKMG, 1/2"	4.500	18	-	150	42575 2	78,00
6 Wartungseinheit	FRL2, 1/4"	700	18	0-12	-	42540 0	69,00
	FRL2M, 1/4"	700	18	0-12	-	42541 7	73,00
	FRL2G, 1/2"	2.500	18	0-12	-	42544 8	104,00
	FRL2MG, 1/2"	2.500	18	0-12	-	42545 5	111,00
7 Kombi- Wartungseinheit	FRLK, 1/4"	700	18	0-12	-	42560 8	91,00
	FRLKM, 1/4"	700	18	0-12	-	42561 5	97,00
	FRLKG, 1/2"	2.500	18	0-12	-	42564 6	129,00
	FRLKMG, 1/2"	2.500	18	0-12	-	42565 3	139,00

