

ZARGES

Sprossenstehleiter

aus Fiberglas in rot, Aufstieg
beidseitig, 2 x 10 rutschsicher
profilierte Sprossen, Holmlänge 3 m

Artikelnummer: 480868



ZARGES Sprossenstehleiter

aus Fiberglas

Sprossenstehleiter

- aus Fiberglas in rot
- Aufstieg beidseitig
- Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- 2 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen
- Holmlänge 3 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung mit Klemmbuchsen
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- belastbar bis 150 kg








- Gewicht 18 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Steigtechnik | Stehleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Sprossenstehleiter | Sprossen-/Holmverbindung | mit Klemmbuchsen |
| Material | Fiberglas | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| geeignet für (Branche/Bereich) | chemische und pharmazeutische Industrie | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| geeignet für (Anwendung) | Arbeiten unter Spannung | Farbe | rot |
| Nutzung | beidseitig | Treppengängig | nein |
| Länge Holm | 3 m | Unterbau | rutschfeste Leiterfüße |
| Sprossen Anzahl | 2 x 10 | belastbar bis | 150 kg |
| Stufen-/Sprossentyp | rutsicher profilierte Sprossen | Norm | DIN EN 131 |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Garantie | 10 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 18 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215697 |  | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221336 |  | Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 523835 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz |