

Format Tresorbau Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Feuerschutz:
S 60 P, Höhe x Breite x Tiefe 1840 x
686 x 463 mm, 4 Ebene(n), für 35
Ordner, Korpus mit Lackierung in
RAL7024 Graphitgrau, Front mit
Lackierung in RAL7024 Graphitgrau

Artikelnummer: 523087



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Wert- und Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS 1 / S 60 P

Format Tresorbau Brandschutzschrank





- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: S 60 P
- Quelledichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
- Höhe x Breite x Tiefe 1840 x 686 x 463 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1725 x 574 x 294 mm
- 4 Ebene(n)
- für 35 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss

- Verriegelung 4-seitig
- 9 Schließbolzen Ø 25 mm
- dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
- Korpus mehrwandig
- Tür mehrwandig, 134 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 510 kg




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Wandkonstruktion	mehrwandig
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Türtyp	Flügeltür
Höhe	1840 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Breite	686 mm	Stärke Tür	134 mm
Tiefe	463 mm	Türkonstruktion	mehrwandig
Volumen	302 l	Schrank Sicherheitsausstattung	dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
Sicherheitsstufe	VdS 1	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Front	graphitgrau // RAL7024
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Farbe Korpus	graphitgrau // RAL7024
Ordnerkapazität	35 Stück	Oberfläche Korpus	lackiert
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Front	lackiert
Verriegelung	4-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	S 60 P	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Schließfach	nein
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Schließbolzen Anzahl	9 Stück
Einbruchschutz	ja	Durchmesser Schließbolzen	25 mm
Innenhöhe	1725 mm	Farbe Boden	graphitgrau // RAL7024
Breite innen	574 mm	Oberfläche Boden	lackiert
Innentiefe	294 mm	Gewicht	510 kg

Zubehör

523088		Innentresor für Brandschutzschrank, Höhe 200 mm, für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1840 x 686 x 463 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
523094		elektronisches Tastenschloss, Für Wertschutzschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
528150		Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
528201		Hängeregistraturauszug für Büro-Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 686 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb