

**Artikelnummer:** 129792

**Kurzbeschreibung:** Doppelstirnwandwagen, 2000 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Doppelstirnwandwagen, 2000 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Stirnwandhöhe: 800 mm. Schiebegriff aus Stahlrohr: a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 2000 x 880 mm

Au ssenma sse: 2340 x 880 mm  
Ladeflächenhöhe: 305 mm

a'Ëœ: 200 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Eigengewicht: 85 kg

Schiebegriffhöhe: 1000 mm  
Rad



**EAN/GTIN:** 4250448501256