

Artikelnummer: 156698

Kurzbeschreibung: Werk Tisch Serie adlatus 300, Buche-Massiv-Platte, B 1000 x T 800 x H 720 - 1120 mm

Langbeschreibung: Werk Tisch Serie adlatus 300, Buche-Massiv-Platte, elektr. höhenverstellbar, T 800 o. 1000 mm: Der Werk Tisch Serie adlatus 300 ist mit einer stabilen Buche-Massiv-Platte ausgestattet und stufenlos elektrisch von 720 bis 1120 mm höhenverstellbar. Bei einer Breite zwischen 750 bis 2000 mm erhalten Sie den Werk Tisch Serie adlatus 300 entweder mit einer Tiefe von 800 oder 1000 mm. Der Werk Tisch Serie adlatus 300 hat eine Buche-Massiv-Platte und trägt bis zu max. 300 kg problemlos. Da der adlatus 300 stufenlos elektrisch von 720 mm bis 1120 mm höhenverstellbar ist, können Personen unterschiedlichster Größe bequem daran arbeiten. Per Auf- und Abtaste lässt sich die Höhe bedienerfreundlich variieren. Dank der 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb erfolgt die stufenlose Höheneinstellung sehr geräuscharm und bietet auch bei ungleicher Belastung eine garantiert synchrone Verstellung. Kufen mit Nivellierfüßen und der Komplettrahmen zur Aufnahme der Buche-Massiv-Arbeitsplatte sorgen für Stabilität der Werk Tisch-Serie adlatus 300. Die Oberfläche der 25 mm starken Arbeitsplatte ist robust, langlebig und widerstandsfähig, Oberseite und Kanten der Arbeitsplatte sind geölt. Alle Kanten sind außerdem bearbeitet, die Vorderkante hat einen Radius. Außerdem ist der adlatus 300 mit einem Funktionsunterbau mit zwei Doppel-Hubsäulen, dem Steuerelement und dem Anschlusskabel ausgestattet. Passende Schubladen für den Unterbau finden Sie ebenfalls im umfangreichen Schäfer Shop-Sortiment. Bestellen Sie den Werk Tisch adlatus 300 nach Wunsch in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm. Wahlweise ist der adlatus 300 mit einer Tiefe von 800 mm oder 1000 mm lieferbar. Auf diesen Qualitäts-Werk Tisch Made in Germany gewähren wir fünf Jahre Garantie. Der Werk Tisch wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm Funktionsunterbau mit 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) Inklusive Steuereinheit und Anschlusskabel Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Kufen mit Nivellierfüßen Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb Geräuscharm, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung) Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,1 W Oberseite und Kanten der Arbeitsplatte geölt, alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius, Stärke: 25 mm Komplette montierte Lieferung Made in Germany Flächenlast: max. 300 kg Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) 5 Jahre Garantie Breite wahlweise 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm Höhe: zwischen 720 bis 1120 mm Tiefe: wahlweise 800 mm oder 1000 mm



EAN/GTIN: 4040376213198