

AXOR Citterio

3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage mit Kreuzgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **39447140**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Wannenarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 222 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Citterio

3-Loch Wannensarmatur Unterputz für Wandmontage mit Kreuzgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **39447140**



Durchflussdiagramm

