

Lager- und Entsorgungstanks Typ TA

- zum Sammeln, Lagern, Transportieren und Entsorgen wassergefährdender Stoffe
- mit DIBt-Zulassung und Transportzulassung nach GGVS/GGVE für die Verpackungsgruppen II + III

für Innenaufstellung (Zone 2)

- stabiler Außenbehälter aus verzinktem Stahl mit unterfahrbaren Stahlrohr-Palette
- Innenbehälter aus PE, absolut korrosionsfest und wartungsfrei
- 4 getrennte Einfüll- und Entnahmestutzen mit 2"-Innengewinde
- serienmäßig mit optischer Leck- und Füllstandanzeige
- für die Lagerung von Ölen und Dieselkraftstoffen geeignet



Lager- und Entsorgungstanks Typ TA		
Volumen [l]	700	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1135 x 757 x 1210	1135 x 757 x 1640
Bestellnummer	117-773-J1	117-777-J1

TOP-PREIS
Bestell-Nr. 117-773-J1

Verschließbarer Einfülltrichter mit Siebeinsatz, Bestell-Nr. 117-781-J1



2-stufiger Tritt, Maße B x T x H (mm): 620 x 630 x 400, Bestell-Nr. 117-782-J1



Serienausstattung mit Füllstandsanzeige.

Prinzipskizze

Legende

1. Stahlmantel
2. PE-Innenbehälter
3. Einfüllstutzen
4. Füllstandsanzeige
5. Muffe zur freien Verwendung
6. Entnahmestutzen
7. Stahlrohrpalette
8. Optische Leckanzeige



Gleich mitbestellen

Armaturen



Einfüllarmatur mit Tankwagenkupplung, Bestell-Nr. 117-802-J1



Absauganschluss für Entleerung durch Tankwagen, für TA 700, Bestell-Nr. 117-783-J1

Absauganschluss für Entleerung durch Tankwagen, für TA 1000, Bestell-Nr. 130-199-J1



Entlüftungsarmatur optional erhältlich, Bestell-Nr. 274-258-J1

DENSORB Bindemittel-Set mobil und/oder stationär

siehe Seite 421



Gleich mitbestellen

Abfüllpumpen



Elektropumpe WA 50-N zum Abfüllen von Diesel und Heizöl, inkl. Befestigungskonsolle (Durchflusszähler optional), Bestell-Nr. 117-608-J1



Elektropumpe Typ HP mit Standardzapfventil (Mengen-zähler optional), Bestell-Nr. 117-541-J1



Handpumpe für Lagertank TA zum Abfüllen von Diesel und Heizöl, Schlauchlänge 1,5 m, Bestell-Nr. 117-570-J1

Durchflusszähler



für Elektropumpe Typ HP 40, Bestell-Nr. 173-295-J1
für Elektropumpe Typ W, Bestell-Nr. 173-296-J1