

hofe

rayonnage dynamique - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 1327 mm, charge max. par tablette 200 kg, utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 228396



hofe Rayonnage dynamique

Champ de montage

rayonnage dynamique - rayonnage suivant






- idéal pour un travail ergonomique nécessitant moins d'efforts. la marchandise arrive automatiquement à l'employé qui n'a plus besoin d'aller la récupérer, le nombre d'erreurs de retrait est réduit et le retrait est possible indépendamment de l'entreposage. convient pour tous les types de récipients et cartonnages
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 1327 mm
- charge max. par tablette 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 1200 mm
- 4 niveau(x) avec 4 paires de rails à galets, sans plateau de recouvrement
- Les marchandises stockées glissent d'elles-mêmes jusqu'au côté retrait de par leur propre gravité et une inclinaison de la tablette de 3 - 4 °

- niveaux avec 5 rails de guidage pour une séparation supplémentaire et un remplissage simplifié des différents canaux, et traverses arrondies pour un retrait respectueux. le pas horizontal de 6 mm permet d'adapter la largeur du canal aux marchandises de manière flexible
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | 5 rails de guidage, traverses arrondies |
| type de rayonnage | rayonnage dynamique | fonction tablettes/niveaux | pas horizontal (6 mm) |
| convient pour (produit/matériau) | réipients, cartonnages | angle d'inclinaison | 3-4 ° |
| convient pour (application) | principe du « goods-to-man » | plateau de recouvrement | non |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | tablette réglable au pas | 25 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | largeur de compartiment | 1300 mm |
| matériau | acier | profondeur de compartiment | 1200 mm |
| hauteur | 2000 mm | utilisation | bilatéral |
| largeur | 1310 mm | surface de montant | galvanisé |
| profondeur | 1327 mm | exécution couleur | galvanisé |
| charge maxi par tablette | 200 kg | livraison | démonté |
| type tablette/niveau | 4 paires de rails à galets | garantie | 5 années |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | Poids | 85,6496 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 228400 |  | lame pour galets normaux pour rayonnage dynamique, largeur x profondeur 1300 x 1200 mm, équipé de 5 rails de guidage pour une séparation supplémentaire et un remplissage simplifié des différents canaux, et traverses arrondies pour un retrait respectueux, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228402 |  | lame pour galets normaux pour rayonnage dynamique, profondeur 1210 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228404 |  | rail de guidage, pour rayonnage dynamique, profondeur 1200 mm |
| 228405 |  | tôle de frein pour rayonnage dynamique, pour compartimentage 33 ou 55 mm, en acier |
| 228429 |  | ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

