

Treston poste de travail ESD

hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1800 x 900 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis

Numéro d'article: 530648



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

ElectroStatic Discharge



Treston Poste de travail

Modèle ESD

Treston poste de travail ESD

















- hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1800 x 900 mm
- force 300 kg
- épaisseur de panneau 25 mm
- élément de base
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	table	surface de plaque	a. revêt. mélaminé
type de table	poste de travail	couleur de la plaque	blanc









élément de table	élément de base	épaisseur de panneau	25 mm
hauteur	650-900 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
largeur	1800 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	900 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	300 kg	couleur du châssis	telegris // RAL7045
hauteur réglable	oui	roulant	non
réglage en hauteur via	Vis à six pans creux	garantie	5 années
conducteur d'électricité	oui	Poids	47 kg
matériau de plaque	bois		

Accessoires

231005		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 331 x 44 mm, avec 3 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231006		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231007		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231008		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, Avec 4 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231009		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, Avec 6 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231010		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231011		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231012		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 4 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231013		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231015		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 42 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231016		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231017		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231018		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231019		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231020		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
530674		élément d'extension ESD, pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1800 x 900 mm, force 150 kg, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

530692		angle de liaison ESD, angle 90 °, largeur x profondeur 1100 x 700 mm, Pour table de travail, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, forme angulaire
530694		angle de liaison ESD, angle 90 °, largeur x profondeur 1300 x 900 mm, Pour table de travail, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, forme angulaire

Cela s'adapte aussi ...

149676		porte-rouleau de papier, pour plaque de rangement perforée, pour largeur de rouleau 300 mm
205347		bloc tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 870 x 605 x 410 mm, 24 tiroir(s), 24 x H x l 82 x 186 mm, tiroirs en rouge
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
525949		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 430 - 570 x 420 x 360 mm, piètement en plastique en noir, avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
658267		poubelle pour matières recyclables, Capacité 1 x 100 l, hauteur x largeur x profondeur 850 x 510 x 530 mm, corps en polypropylène beige, couvercle en polypropylène bleu, soubassement axe rabattable en arrière avec 2 roues en plastique