

# Anschlussleitung NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Teilenummer: 1686609

FESTO

pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-...-E-...P, Länge 10 m.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Schutzschlauchlänge	10 m
Einbaulage	beliebig
Einsatz im Außenbereich	C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 3-adrig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Produktgewicht	2.500 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Schutzschlauch	PA
Werkstoff Schutzschlauchverschraubung	PA
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Dichtungen	TPE