

# Wickelgerät für Stretchfolie, CHROM, Profi-Ausführung

Artikelnummer: 1377

Hersteller: HAVA

Hersteller-Artikelnummer: HV-022006



## Artikelbeschreibung:

### Qualitäts-Wickelgerät aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Solide Stahlkonstruktion aus Präzisionsrohren mit Spezialgewinde und einem hohen Grad an Stabilität.

Passend für alle üblichen Folienbreiten von 300 bis 500 mm und für alle üblichen Kerndurchmesser von 38, 50 und 76 mm. Alle Einzelteile bestehen aus hochwertigen Materialien. Die Folienspannung wird über den Handgriff geregelt, der Handgriff ist mit Kugellager bestückt. Die Geräte sind verchromt..

Für die Bremsvorrichtung verwenden wir ca. 4,5 mm dicken Bremsbelag für den Dauergebrauch.

Elastisch einstellbarer Drehmoment ermöglicht ruckfreies Umwickeln der Paletten, bei minimalem Folienverbrauch und kurzer Arbeitszeit

- für Folienbreiten: 300 - 500 mm.
- für Kern Ø: von 38 bis 80 mm.
- verchromte Ausführung
- **Beide Stahl - Zentrierkegel mit Kugellager**
- **Stahl -Unterkegel mit Bremsscheibe**
- Lauffläche ist plan gedreht
- mit bruchsicherem Griff
- mit glasfaserverstärkter Kunststoffzentrierscheibe
- mit Lederfaserscheiben.
- stabile Gewindestange
- Made in Germany

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.