



$l_1 \pm 0,25$	d	a	b_1	b_2	h_1	h_2	$l_2 \pm 0,2$	t min.
110	M 6	10	9,5	33	32	24	90	9
125	M 6	10	9,5	33	32	24	105	9
140	M 6	10	9,5	33	32	24	120	9

Ausführung

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- SW
- SR
- EL
- BL

RoHS



Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 730 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 730.5 Griffleisten (Edelstahl)	QVX
GN 430 / GN 430.1 Griffleisten (Aluminium)	QVX
GN 130 Griffleisten (Kunststoff)	QVX

Bestellbeispiel

GN 730-125-SW

- 1 l_1
- 2 Oberfläche