

Kurzbezeichnung:	70028_003
Art.Nr.	EPDM 60 Shore
Werkstoff	EPDM
Farbe	Schwarz/black

	Norm Method	Einheit unit	Wert value
<b>Härte</b> hardness	DIN 53505	Shore A	60 ± 5
<b>Zugfestigkeit</b> tensile strenght at break	DIN 53504	N/mm <sup>2</sup>	≥ 7,5
<b>Bruch(Reiß)dehnung</b> elongation at break	DIN 53504	%	≥ 200
<b>Druckverformungsrest 22h/100 °C</b> compression set	DIN ISO 53517	%	≤ 35
<b>Einsatztemperatur</b> operation temperature		°C	-25 °C bis +100 °C

**Bemerkung:**

remark:

Entspricht DIN 7863-1 Typ B

according to DIN 7863-1 Typ B

Die angegebenen Kennwerte sind Mittelwerte und wurden an Normprobekörpern in Anlehnung an die entsprechende Norm bestimmt. Sie dürfen nicht als Spezifikationswerte verwendet werden. Auch sind sie nicht mit am Fertigteil bestimmten Kennwerten vergleichbar. Der Abnehmer ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die Eignung unserer Ware für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen. Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

The indicated material properties are average values determined with standard test slabs according to the corresponding specification. These values cannot be used as specification values and may be different from the material properties of finished parts. This is to emphasise that the end user himself is requested to test the material with regard to its suitability in the application. This data sheet is not subject to an automatic update.

**Erstellt am:/issued:** Februar 2016

**Datei:/file:**

**Hinweis:** Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.

Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen