

Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

KÄRCHER

longueur de tuyau 15 m,
raccordement M22x1,5 mm, avec
accouplement rotatif

Numéro d'article: 119814



flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 15 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec accouplement rotatif
- hauteur x longueur x largeur 100 x 290 x 290 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	accouplement rotatif
pression	315 bar	hauteur	100 mm
longueur de tuyau	15 m	longueur	290 mm
antistatique	non	largeur	290 mm
température maxi	155 °C	Poids	3,55 kg

