

Moravia

poteau de protection SWING

convient pour le intérieur, hauteur 665 mm, à effet de ressort grâce à un ressort en acier intérieur, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond

Numéro d'article: 141914



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Poteau de protection SWING

pour une utilisation en intérieur

poteau de protection



- convient pour le intérieur
- hauteur 665 mm
- diamètre du tube 159 mm
- épaisseur de cloison 4,5 mm
- à effet de ressort grâce à un ressort en acier intérieur
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir
- à cheviller dans la plaque de fond

Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	forme de tube	rond
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à cheviller
type de protection anti-collisio	poteau de protection	fonction protection anticollisio	à effet de ressort grâce à un ressort en acier intérieur

lieu d'utilisation	intérieur	matériau	acier
hauteur	665 mm	surface de protection anti-colli	avec revêtement en plastique
diamètre de tube	159 mm	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
épaisseur de cloison	4,5 mm	Poids	17,5 kg

Accessoires

142014		tuyau de sol pour poteau de protection, équipé de avec vis, avec revêtement en zinc anti-corrosion
210744		cheville spéciale pour Protège-colonne, équipé de avec vis

Cela s'adapte aussi ...

141965		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 1000 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, auto-érectile et écrasable, sans pied
304038		poteaux de voirie, forme rond avec Tête plate, hauteur x diamètre 1000 x 60 mm, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc, modèle fixe, à sceller
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge