

stellingopvangbak

opvangvolume 240 l, hoogte x breedte x diepte 210 x 2650 x 1300 mm, van staal gelakt in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 142116

Stellingbak

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 240 l
- hoogte x breedte x diepte 210 x 2650 x 1300 mm
- zonder rooster
- van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	stellingopvangbak	kleur	resedagroen // RAL6011
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	240 l	onderbouw	vorkslaffen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak	onderrijdhoogte	100 mm

	ambtelijk toegelaten	
hoogte	210 mm	stapelbaar nee
breedte	2650 mm	verrijdbaar nee
diepte	1300 mm	gewicht 106 kg
materiaal	staal	

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm