

## RAU

### werkbank

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 890 x 2500 x 900 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 3 containers, uitrusting: 8 laden, 1 kast, 1 bankschroef, Met zwenkdeur, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 230484



#### werkbank



- hoogte x breedte x diepte 890 x 2500 x 900 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- uitvoering frame 3 containers
- uitrusting: 8 laden, 1 kast, 1 bankschroef
- links 1 kast
- midden 4 laden
- rechts 4 laden
- laden hoogte 6x150 mm/2x270 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg

- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- Met zwenkdeur
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                                   |                                |                      |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| meubeltype                        | tafel                          | uittrekrail lade     | op wielen gelagerd met intrekfunctie |
| type tafel                        | werkbank                       | afsluitbaar          | ja                                   |
| uitvoering frame                  | 3 containers                   | greep                | doorlopende greeplijst               |
| hoogte                            | 890 mm                         | beletteringsveld     | ja                                   |
| breedte                           | 2500 mm                        | materiaal plaat      | massief beukenhout                   |
| diepte                            | 900 mm                         | oppervlak plaat      | met laklijfolie                      |
| dikte plaat                       | 40 mm                          | kleur plaat          | beuken                               |
| diepte plaat                      | 900 mm                         | materiaal onderstel  | staal                                |
| draagvermogen                     | 750 kg                         | oppervlak onderstel  | m. poedercoating                     |
| in hoogte verstelbaar             | nee                            | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035                |
| werkbank uitrusting               | 8 laden, 1 kast, 1 bankschroef | oppervlak front      | m. poedercoating                     |
| onderbouwelementen links          | 1 kast                         | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010             |
| onderbouwelementen midden         | 4 laden                        | materiaal verwerking | geschroefd                           |
| onderbouwelementen rechts         | 4 laden                        | sluitsysteem         | stiftcilinderslot                    |
| laden aantal                      | 8 stuks                        | deuren aantal        | 1 stuks                              |
| laden aantal x hoogte             | 6x150 mm/2x270 mm              | type deur            | zwenkdeur                            |
| nuttige breedte lade              | 490 mm                         | verrijdbaar          | nee                                  |
| nuttige diepte lade               | 560 mm                         | levering             | voorgemonteerd                       |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm            | garantie             | 5 jaar                               |
| draagvermogen lade                | 50 kg                          | gewicht              | 170 kg                               |
| uittrekbare lade                  | 90 %                           |                      |                                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230970 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken   |
| 230978 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 230986 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders, 2 kartonmagazijnen  |
| 230993 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 paar zijsteunen, 4 looprails, 2 loopwagens met karabijnhaak, 2 lampen  |
| 230998 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder   |
| 231002 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2500 x 2500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |

### Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149865 |    | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood  |
| 184411 |   | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw   |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit   |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart                   |