

tapis de travail

Haarlem

rouleau, ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω, largeur 600 mm, en vinyle microcellulaire avec surface lisse en bleu, décharge

Numéro d'article: 235611



tapis de travail










- convient pour zones de travail ESD / pour sollicitations moyennes
- rouleau
- ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
- largeur 600 mm
- en vinyle microcellulaire avec surface lisse en bleu
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- décharge

Détails techniques


| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | couleur | bleu |
| revêtement de sol | tapis de travail | largeur | 600 mm |
| confection | rouleau | longueur max. | 228000 mm |
| qualité | 1 couche | équipement revêtement | bordures biseautées |




| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | de sol | |
| convient pour (secteurs) | zones de travail ESD | fonction revêtement de sol | décharge |
| convient pour (application) | sollicitations moyennes | conducteur d'électricité | oui |
| lieu d'utilisation | intérieur | résistance de fuite | résistance mesurée Rg 107 O, Rp 108 O |
| matériau de surface de roulement | vinyle microcellulaire | Poids | 2 kg |
| surface de revêtement de sol | lisse | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 235617 |  | Câbles de terre, pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/cosse à œillet, longueur 4,5 mm |
| 235618 |  | Câbles de terre, pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/raccord emboîtable, longueur 4,5 mm |
| 235619 |  | Câbles de terre, pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / cosse à œillet |
| 235620 |  | Câbles de terre, pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / bouton |
| 235621 |  | Câble de terre spiralé, pour Câble de terre spiralé, raccordement bouton / fiche banane |
| 235622 |  | Prise de terre ESD, pour Prise de terre ESD, raccordement assemblage par pression 3 x 10 mm |
| 235623 |  | Sangle de talon ESD, pour Protège-table/tapis de travail ESD |
| 235624 |  | Bracelet ESD, pour Protège-table/tapis de travail ESD |
| 235625 |  | nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213069 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|--|
| 221861 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu |
| 227891 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |