

fetra stapelsteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, wielen met polyurethaan-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 242954



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY





stapelsteekwagen

- geschikt voor ronde goederen, zoals rollen, kannen of emmers
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 590 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van aluminium (gelast)
- met veiligheidsgreep
- wielen met polyurethaan-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	polyurethaan
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	wiellager
geschikt voor (product/materiaal)	ronde goederen	diameter wiel	260 mm
draagvermogen	200 kg	materiaal velg	kunststof
breedte schep	320 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	250 mm	hoogte	1300 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	590 mm
materiaal	aluminium	diepte	626 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	9,7 kg

Dit past ook bij ...

204036		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm, inhoud 15 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
863721		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 220 x 400 x 300 mm, inhoud 20 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten, Tweedelig scharnierdeksel