

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1570 mm, inhoud 1,7 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1500 kg, onderbouw vorksloten, Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt



Artikelnummer: 254635



### Kiepbak voor spaanders

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1570 mm
- inhoud 1,7 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 250 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloten 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afdolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteviging rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloten
- Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt

## Technische details

baktype	Kiepbak	gelijkvloerse leging	nee
inhoud	1,7 m <sup>3</sup>	onderrijdbaar	ja
hoogte	1095 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1720 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
breedte	1570 mm	breedte vorksloffen	200 mm
draagvermogen	1500 kg	afstand vorkkokers	600 mm
materiaal	plaatstaal	kraan	ja
materiaal verwerking	gelast	stapelbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	nestbaar	nee
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	vuurverzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	vuurverzinkt
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	ja	gewicht	250 kg