

META

breedvakstelling

MINI-RACK

aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1907 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 479971



META Breedvakstelling MINI-RACK

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwweld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1907 x 650 mm
- veldlast 3200 kg
- vaklast 600 kg
- vak breedte x diepte 1800 x 650 mm
- 5 niveaus met stalen panelen
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details



| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | legborden / niveaus uitrusting | versteving door dwarsprofielen |
| stellingtype | breedvakstelling | legborden / niveaus stabiliteit | dwarsprofiel in het midden |
| stellingsysteem | kliksysteem | in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm |
| stellingveld | aanbouwweld | gebruik | eenzijdig |
| geschikt voor (product/materiaal | grote goederen | oppervlak legbord | verzinkt |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 3000 mm | oppervlak traversen | verzinkt |
| breedte | 1907 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| diepte | 650 mm | onderbouw | voetplaat (vastschroefbaar) |
| vaklast | 600 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| vakbreedte | 1800 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod |
| veldlast | 3200 kg | levering | gedemonteerd |
| vakdiepte | 650 mm | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | gewicht | 109,698 kg |
| legbord-/niveautype | stalen panelen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150076 |  | schroefanker voor breedvakstelling |
| 479927 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1507 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 480008 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2307 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 480052 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2707 x 650 mm, vaklast 490 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 480132 |  | legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, breedte x diepte 1800 x 650 mm, voor een vaklast van 600 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |