

## RAPIDLIFT elektrische materiaalheffer

draagvermogen 150 kg, platform  
lengte x breedte 600 x 470 mm,  
hefhoogte 1500 mm / verlaagde  
hoogte 130 mm

Artikelnummer: 507457



**RAPID**  
LIFT



## RAPIDLIFT Elektrische materiaalheffer

### Draagvermogen 150 kg

elektrische materiaalheffer





- draagvermogen 150 kg
- platform lengte x breedte 600 x 470 mm
- hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 130 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw
- bediening heffing elektrisch
- met batterij 24V/12 Ah
- hoogte x lengte x breedte 1790 x 870 x 600 mm
- gewicht 65 kg
- conform EN 1757

### Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal platform	kunststof
hefwagentype	lifter	hoogte	1790 mm
draagvermogen	150 kg	breedte	600 mm
breedte platform	470 mm	lengte	870 mm
lengte platform	600 mm	spanningsverzorging	batterij 24V/12 Ah
hefhoogte (max.)	1500 mm	oppervlak	m. poedercoating

hefhoogte (min.)	130 mm	kleur	verkeersblauw // RAL5017
bediening heffing	elektrisch	norm	EN 1757
bediening wielonderstel	handmatig	gewicht	65 kg
materiaal	staal		

## Dit past ook bij ...

521526		handafrroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afrroller van metaal in rood
527610		Stapelbare opbergbox, hoogte x lengte x breedte 260 x 500 x 400 mm, inhoud 36 l, van polypropyleen in transparant, Wanden gesloten, bodem gesloten, stolpdeksel
551446		golfkartonnen vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 440 x 340 x 474 mm, Voor pakketten tot 40 kg
552835		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 49 µm, in bruin