

## Kappes

### zwaarlastkast met perforaties RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 522590



### Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

zwaarlastkast met perforaties

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- openslaande deur met perforaties
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- laden hoogte 2x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- met draaigreep






- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details





meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	zwaarlastkast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden, lades	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	hoogteverstelraster lade	25 mm
legborden / schappen aantal	3 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	160 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	2x175 mm	uittrekrails	telescooprail
draagvermogen lade	110 kg	uittrekbaar	100 %
uittrekbare lade	100 %	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	146,5 kg

## Gerelateerde Producten

522564		uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankeringsbeugel voor zwaarlastkast
522606		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522608		uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522609		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522610		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522611		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522612		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522613		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522614		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522615		indelingssset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

522616		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522617		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522620		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621	·	perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622	·	perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs

### Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood