

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 100 x 37 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 40 x 15 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



Artikelnummer: 524954

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 100 x 37 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	wielen	zwenklager	kogellager
roltype	zwaarlastwiel	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	800 kg	naafboorgat	15 mm
banden	kunststof	wielbreedte	37 mm

wiel-ø	100 mm	uitlading	35 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	4,4 kg