

PAVOY

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen

Artikelnummer: 528762



PAVOY Verrijdbare werkbank

Verrijdbare werkbank





- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 kast, 2 legborden
- links 2 legborden
- rechts 1 kast
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd

- constructie van staal, gelast
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type tafel	werkbank	materiaal plaat	multiplex
vorm onderstel	4-voetonderstel	kleur plaat	beuken
hoogte	915 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1090 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	oppervlak front	m. poedercoating
dikte plaat	25 mm	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	400 kg	verrijdbaar	ja
in hoogte verstelbaar	nee	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
elektrisch geleidend	nee	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
werkbank uitrusting	1 kast, 2 legborden	wiel-Ø	160 mm
onderbouwelementen links	2 legborden	garantie	10 jaar
onderbouwelementen rechts	1 kast	gewicht	52 kg
draagvermogen lade	20 kg		

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig