


hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x
1300 x 300 mm, veldlast 750 kg /
vaklast 125 kg, 6 niveaus met Stalen
bodem, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders verzinkt met
kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs,
niveaus verzinkt met kunststof
coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 615344



hofs
REGALSYSTEME



hofs Systemenschroefstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1300 x 300 mm
- veldlast 750 kg / vaklast 125 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 300 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken



- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
hoogte	2500 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1300 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	300 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	125 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	750 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	6 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1300 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	300 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	32,35 kg

Gerelateerde Producten

602422



magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1000 x 300 mm, veldlast 750 kg / vaklast 125 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



644546



legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 300 mm, voor een vaklast van 125 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

734398		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734401		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734627		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734933		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
735175		bureaupaneel, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten