

Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

StarTech ID: ST122VGA



Le commutateur VGA auto ST122VGA à 2 ports permet de partager un écran entre deux ordinateurs et de basculer automatiquement vers le périphérique source actif grâce à la commutation prioritaire configurable. Lorsque le port identifié comme entrée principale est éteint, le périphérique bascule automatiquement sur l'entrée secondaire.

Conçu pour un contrôle et une polyvalence maximales, le modèle ST122VGA permet également une commutation manuelle grâce à un bouton convivial permettant de basculer entre les sources vidéo.

Pour faciliter le réglage, il est possible d'alimenter le commutateur par l'adaptateur inclus ou par le câble d'alimentation USB. Il est doté de l'émulation EDID, ce qui assure une compatibilité maximale avec votre écran ou votre projecteur, ainsi que la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p.

Le modèle ST122VGA est vendu avec le matériel de montage permettant une installation nette et professionnelle. Il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie.

Applications

- Partagez un ordinateur portable dans une salle de réunion ou un salon commercial en recourant à la commutation automatique pour qu'un signal actif s'affiche à l'écran même si l'ordinateur est débranché
- Connectez des sources multiples et commutez entre elles dans des installations de banc d'essai, des centres de données, des bureaux d'assistance et des installations de vidéo transmission
- Connectez deux lecteurs multimédias ou deux PC à votre panneau d'affichage numérique pour plus d'options de messages

Features

- Commutation prioritaire
- Sélection automatique ou manuelle du port
- Emulation EDID
- Matériel de fixation inclus
- Câble d'alimentation USB
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Nombre de ports	2
Normes de l'industrie	Données EDID
Prise en charge audio	Non
Connecteur A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Connecteur B	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions analogiques max.	WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
Résolutions prises en charge	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Couleur	Noir
Hauteur du produit	21 mm [0.8 in]
Largeur du produit	59 mm [2.3 in]
Longueur du produit	74 mm [2.9 in]
Poids du produit	175 g [6.2 oz]
Type de boîtier	Aluminium
Indicateurs lumineux	1 - P1 (port 1 sélectionné)
Indicateurs lumineux	1 - P2 (port 2 sélectionné)
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Center Tip Polarity	Positif
Courant d'entrée	0.12 A
Courant de sortie	1 A
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Tension de sortie	5 DC
Humidité	0% - 80 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Poids brut	543 g [19.2 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur automatique VGA

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'alimentation USB
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/Europe/GB)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

