

REMA 14 mm Kernmantelseil - Sicherheits-Auffangseil



Merkmale

- 14 mm Kernmantelseil, versehen mit einem Karabinerhaken am einen Ende und mit einer Schlinge auf der anderen Seite.
- Der Typ KM-120 ist mit einem großen und einem kleinen Haken ausgerüstet.
- Der Typ VM 200/14 ist durch eine Schnalle zwischen 1.4 m und 2.0 m einstellbar.
- Geprüft nach EN-354.

Typ	Länge (m)	Artikel-Nr.
VM-150/14	1,5	1730140
VM-200/14	1,4 - 2	1730180
KM-120/14 LM + FS90	1,2	1730121

REMA GRIP 12 - mitlaufende Auffangklemme mit integriertem Falldämpfer



Das GRIP 12 begleitet den Benutzer beim Auf- und Absteigen und im Falle des Absturzes blockiert es am Seil und fängt den Anwender sicher auf. Durch das neue halbstatische Seil TUTOR XG 12 mm wird ein wesentlich geringerer Sturzfreiraum benötigt. Das GRIP12 ist für ein maximales Benutzergewicht von 140 kg zugelassen.

Durch den Bandfalldämpfer am Gerät kann es wahlweise an der Brust- oder Rückenöse angeschlagen werden. Das GRIP 12 kann auch als Rückhaltesystem bei waagrechten Anwendungen verwendet werden. Das mitlaufende Auffanggerät ist ein fertig-konfektioniertes System und erfordert somit keine zusätzlichen Bauteile.

Merkmale

- Auffanggerät aus Edelstahl
- Drehwirbel am Auffanggerät
- Kernmantelseil mit geringer Dehnung, TUTOR XG 12 mm
- Croc-Karabiner Stahl am oberen Seilende fest eingenäht
- Seilendknoten am unteren Seilende
- Bandfalldämpfer im schwarzem Schrumpfschlauch mit Croc-Karabiner Stahl fest eingebaut
- Individuelle Länge erhältlich
- Max. Nennlast: 140 kg
- Geprüft nach EN-353-2.

Typ	Länge (m)	Artikel-Nr.
GRIP 12/10	10	1761110
GRIP 12/15	15	1761115
GRIP 12/20	20	1761120
GRIP 12/30	30	1761130