



**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor

**Components**

centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung

(f) (e) G 1 (RG-58C/U): 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT

(d) IEC 60169-10  
C3405  
solder / löt  
crimp

**Materials / Material**

(f) (a) CuBe2  
CuZn16Si2Pb1  
SF Cu w  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au1.27  
Ni2Au0.8  
Ni5Au0.2  
Cu2Ni5Au0.2

f e d c b a	17395	25.01.06	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	16101	11.11.04	MA	gez./drawn	29.07.	HM		
	12324	15.02.01	BJ	gepr./appr.	29.07.99	BJ	Oberfläche/ finish	
	12104	16.11.00	HM	Norm/stand.				
	11235	17.02.00	KL	Maßstab/scale	Benennung/title			
10685	03.08.99	HM	5:1	SMB-Angle Jack SMB-Kabelwinkelbuchse				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	K J01161A0261					
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	DIN 7168	Ersatz für/ replaces	J01161A0621		Maße/dimensions: mm Original: DIN A4