

## LISTA

### Vertikalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm, 4 Vertikalauszüge mit Breite 230 mm, 4 Ebenen pro Auszug, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 177654



### LISTA Vertikalschrank

#### Vertikalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm
- Konstruktion aus Stahl
- 4 Vertikalauszüge mit Breite 230 mm
- Traglast je Auszug 200 kg
- 4 Ebenen pro Auszug
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- mit Einzelauszugssperre
- verschließbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

### Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Systemschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet

Höhe	1950 mm	Schließsystem	Key Lock
Breite	1000 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	695 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Vertikalauszüge, Böden	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Vertikalauszüge Anzahl	4 Stück	Auszugsführung	auf Rollenführung
Breite Vertikalauszug	230 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Ebenen pro Vertikalauszug	4 Stück	abschließbar	ja
Traglast Auszug	200 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	188 kg
Farbe Front	blau // RAL5012		