

Planeta-Hebezeuge

Flaschenzug

Premium PRO E

Zuglast 500 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1



Artikelnummer: 222576



Planeta-Hebezeuge Flaschenzug Premium PRO E

maximale Kraffeinsparung und Ergonomie

Planeta-Hebezeuge Flaschenzug Premium PRO E

- Zuglast 500 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse aus Stahl
- Haken aus Stahl
- Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- drehbare Trag- und Lasthaken
- Bauhöhe 390 mm
- Breite x Tiefe 147 x 152 mm
- angetrieben durch Akku-Schraubendreher
- Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Technische Details

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Hebegerät | Hebezeug | Bauhöhe | 390 mm |
| Hebezeugtyp | Flaschenzug | Breite | 147 mm |
| Zuglast | 500 kg | Tiefe | 152 mm |
| Standardhub | 3 m | Hakentyp | drehbare Trag- und Lasthaken |
| Bedienung | elektrisch durch Akku-Schraubendreher | Material Haken | Stahl |
| Strangzahl | 1 Stück | Öffnung Haken | 30 mm |
| Material Gehäuse | Stahl | Norm | DIN EN 818-7-T (Kette) |
| Oberfläche Kette | verzinkt | Gewicht | 10,5 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221159 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert |
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |