


bott **Systemschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232654



Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Rückwand mit Loch- und Schlitzplatte
- Platte aus Multiplex
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035



Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Systemschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1050 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen, Arbeitsplatte, Loch-/Schlitzplatte	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Werkbankplatte	ja
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Material Platte	Multiplex
Traglast Fachboden	75 kg	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	2 Stück	Rückwand	mit Loch- und Schlitzplatte
Schubladen Anzahl x Höhe	2x125 mm	Gewicht	113,31 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

233000		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233002		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233004		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233016		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233022		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233080		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233449		Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen