

## Cascoo Lenkrolle



Traglast 200 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 50 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243250



### Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	50 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,88 kg