

Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 310 x 200 mm, 1 Ebene(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 404991



Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor komfortabler Schutz mit Elektronikschloss

Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor

- mit Feuerfalz
- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 310 x 200 mm
- 1 Ebene(n)
- Flügeltür
- verschließbar mit Elektronikschloss
- Verriegelung 1-seitig
- 2 Schließbolzen Ø 20 mm
- Revisionschloss mit 2 Schlüsseln
- Korpus 2 mm stark
- Tür 5 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
- Gewicht 6,2 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Wandstärke	2 mm
Schranktyp	Tresor	Türtyp	Flügeltür
Höhe	200 mm	Türstärke	5 mm
Breite	310 mm	Material	Stahl
Tiefe	200 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Volumen	8 l	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Sicherheitsstufe	keine	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	abschließbar	ja
Verankerung	Boden- /Rückwandverankerung	Schließsystem	Elektronikschloss
Verriegelung	1-seitig	Schließfach	nein
Brandschutz	Feuerfalz	Schließbolzen Anzahl	2 Stück
versicherbar	nein	Schließbolzen-Ø	20 mm
Innenhöhe	192 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenbreite	306 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Innentiefe	158 mm	Gewicht	6,2 kg

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
141266		LED-Tischleuchte, 12 x LED, 10 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1800 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 6 kWh / 1.000 h, 7-stufig dimmbar, Kopf um 300° drehbar und 180° neigbar, Armlänge 410 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Länge x Breite 190 x 130 mm, Aus Aluminium in silber
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz