

RAPIDLIFT

Edelstahl-Palettenhubwagen Rapid Niro



Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung

Artikelnummer: 950994



RAPIDLIFT Palettenhubwagen Rapid Niro

aus Edelstahl

Edelstahl-Palettenhubwagen


- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in grau
- Lenkeinschlag 210 °
- Länge 1505 mm
- Gewicht 72 kg

Technische Details











Hebegerät	Hubwagen	Gabelrollen	Tandem
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Durchmesser Lenkräder	200 mm
Traglast	2000 kg	Breite Lenkräder	50 mm
Länge Gabel	1150 mm	Länge	1505 mm

Breite Gabelzinken	160 mm	Lenkeinschlag	210 °
Tragbreite	540 mm	Schnellhub	nein
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Edelstahl
Hubhöhe (max.)	205 mm	Farbe Deichsel	grau
Material Lenkrollen	Polyurethan	Oberfläche Kolben	hartverchromt und geschliffen
Material Gabelrollen	Polyurethan	Gewicht	72 kg

Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen