

Artikelnummer: 155090

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8468-2, B 1500 x D 700 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank TYP 8468-2: **3 laden 3 x 180 mm, 1 deur 540 mm, 1 plank erachter (verstelbaar)**

- Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied
- Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van geprofileerde stalen buis (45 x 45 x 2 mm) met eindelement incl. anti-slip huls
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- Grip rails volledig geïntegreerd
- Laden: Draagvermogen 100 kg, uittrekbaar ca. 90 %, binnenzijde B 490 x D 560 mm
- Deuren: openingsbreedte 180°, zelfsluitende veerscharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010)
- Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg
- Levering: volledig gemonteerd

