

Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0



1412972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412972>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1412972
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNEAJ
Katalogseite	Seite 303 (PC-2011)
GTIN	4046356475730
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	158 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	158 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Polzahl	8
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Steckverbinder

Steckzyklen	≥ 200
-------------	-------

Anschluss 1

Material	Kunststoff
Schutzart	IP67

Anschluss 2


Material	Kunststoff
----------	------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,00 m
Leitungsgewicht	70,00 kg/km
Leitungstyp	Ethernet
Leitungsaufbau	4x2xAWG26/19; S/UTP
Leitungsaußendurchmesser	7,70 mm
Außenmantel, Material	PUR
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,10 mm
AWG Signalleitung	26
Einzelader, Farbe	weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun
Wellenwiderstand	100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	39 mm (Kabel, feste Verlegung)
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	39 mm (Kabel, bewegliche Verlegung)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	39 mm (Kabel, feste Verlegung)
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	39 mm (Kabel, bewegliche Verlegung)


Zeichnungen

Maßzeichnung



Push-Pull RJ45-Steckverbinder IP65/67

Schaltplan



Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0

1412972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412972>



Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

1412972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412972>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0



1412972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412972>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de