

# G83-6104/G83-6105



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Die meistverkaufte Office-Tastatur!

Nicht umsonst ist diese Tastatur schon seit Jahren eine der Zuverlässigsten und auch Erfolgreichsten auf dem Markt mit mehr als 30 Millionen zufriedenen Nutzern weltweit.

## Entscheidende Vorteile

- NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
- Platzsparende, kompakte Bauform
- Langlebig und recyclingfähig
- Angenehme Betätigungsart
- Einheitliche Schaltcharakteristik
- Abriebfeste Beschriftung der Tastkappen

## Technische Daten:

### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gewicht (Produkt):

662 g

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

810 g

### Kabellänge:

ca. 1,75 m

### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

### Stromaufnahme:

typ. 16 mA

### Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

## Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 

## Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

## Lieferumfang:

- G83-6104/G83-6105
- gedruckte Kurzanleitung

## Abmessungen Produkt:

ca. 458 x 170 x 42 mm

## Abmessungen Verpackung:

ca. 493 x 210 x 47 mm

## Tastatur:

- Tastentechnologie: NTK
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Soft-Druckpunkt
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

## Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 65
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

## Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten
1	G83-6104	G83-6104LPNAR-0	4025112024863	Englisch (US) / arabisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
2	G83-6104	G83-6104LPNAR-2	4025112041754	Englisch (US) / arabisch	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	104
3	G83-6104	G83-6104LPNEU-2	4025112011887	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	104
4	G83-6104	G83-6104LPNIL-0	4025112012174	Englisch (US) / hebräisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
5	G83-6104	G83-6104LPNJK-0	4025112054990	Japan (Katakana)	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
6	G83-6104	G83-6104LPNRC-0	4025112055003	Englisch (US) / chinesisches	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
7	G83-6104	G83-6104LRNEU-0	4025112010248	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
8	G83-6104	G83-6104LRNRB-0	4025112044168	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104
9	G83-6104	G83-6104LUNAR-2	4025112056598	Englisch (US) / arabisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104
10	G83-6104	G83-6104LUNEU-0	4025112010880	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	104
11	G83-6104	G83-6104LUNEU-2	4025112028793	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104
12	G83-6104	G83-6104LUNIL-0	4025112056550	Englisch (US) / hebräisch	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	104
13	G83-6104	G83-6104LUNRB-2	4025112064692	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104
14	G83-6104	G83-6104LUNRC-0	4025112049927	Englisch (US) / chinesisches	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	104
15	G83-6104	G83-6104LUNRC-2	4025112076435	Englisch (US) / chinesisches	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104
16	G83-6104	G83-6104LUNRG-0	4025112006876	US / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	104
17	G83-6104	G83-6104LUNRG-2	4025112057915	US / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104
18	G83-6105	G83-6105LPNBE-0	4025112010262	Belgien	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
19	G83-6105	G83-6105LPNEE-0	4025112044281	Estland	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
20	G83-6105	G83-6105LPNES-0	4025112010286	Spanien	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
21	G83-6105	G83-6105LPNES-2	4025112015236	Spanien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
22	G83-6105	G83-6105LPNGB-0	4025112010699	UK	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
23	G83-6105	G83-6105LPNGB-2	4025112034466	UK	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
24	G83-6105	G83-6105LPNHU-0	4025112045646	Ungarn	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
25	G83-6105	G83-6105LPNNL-0	4025112010675	Niederlande	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
26	G83-6105	G83-6105LPNNL-2	4025112050596	Niederlande	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
27	G83-6105	G83-6105LPNNO-0	4025112040665	Norwegen	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
28	G83-6105	G83-6105LPNNO-2	4025112027390	Norwegen	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
29	G83-6105	G83-6105LPNPO-0	4025112010668	Portugal	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
30	G83-6105	G83-6105LPNRD-0	4025112021220	Deutschland / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
31	G83-6105	G83-6105LPNSF-2	4025112048524	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
32	G83-6105	G83-6105LRNBE-2	4025112017278	Belgien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
33	G83-6105	G83-6105LRNCH-0	4025112010644	Schweiz	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
34	G83-6105	G83-6105LRNCH-2	4025112036965	Schweiz	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
35	G83-6105	G83-6105LRNDE-2	4025112000034	Deutschland	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
36	G83-6105	G83-6105LRNDK-0	4025112045837	Dänemark	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
37	G83-6105	G83-6105LRNDK-2	4025112047541	Dänemark	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
38	G83-6105	G83-6105LRNEE-2	4025112003080	Estland	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
39	G83-6105	G83-6105LRNFA-0	4025112053818	Frankreich / arabisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
40	G83-6105	G83-6105LRNFR-0	4025112010309	Frankreich	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
41	G83-6105	G83-6105LRNFR-2	4025112013638	Frankreich	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
42	G83-6105	G83-6105LRNGR-0	4025112046476	Griechenland	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
43	G83-6105	G83-6105LRNHU-2	4025112003134	Ungarn	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten
44	G83-6105	G83-6105LRNIT-0	4025112057441	Italien	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
45	G83-6105	G83-6105LRNIT-2	4025112011405	Italien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
46	G83-6105	G83-6105LRNPL-0	4025112053825	Polen	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
47	G83-6105	G83-6105LRNPL-2	4025112003318	Polen	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
48	G83-6105	G83-6105LRNPO-2	4025112001178	Portugal	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
49	G83-6105	G83-6105LRNRD-2	4025112049088	Deutschland / kyrillisch	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
50	G83-6105	G83-6105LRNSF-0	4025112029516	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
51	G83-6105	G83-6105LRNSK-2	4025112003264	Slowakei	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
52	G83-6105	G83-6105LRNSL-0	4025112010316	Slowenien	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
53	G83-6105	G83-6105LRNSL-2	4025112011733	Slowenien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
54	G83-6105	G83-6105LRNTS-0	4025112023682	Tschechien	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
55	G83-6105	G83-6105LRNTS-2	4025112003219	Tschechien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105
56	G83-6105	G83-6105LRPDE-0	4025112010002	Deutschland	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105
57	G83-6105	G83-6105LUNBE-0	4025112010637	Belgien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
58	G83-6105	G83-6105LUNBE-2	4025112043178	Belgien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
59	G83-6105	G83-6105LUNCH-0	4025112017308	Schweiz	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
60	G83-6105	G83-6105LUNCH-2	4025112047350	Schweiz	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
61	G83-6105	G83-6105LUNDE-0	4025112010330	Deutschland	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
62	G83-6105	G83-6105LUNDE-2	4025112026027	Deutschland	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
63	G83-6105	G83-6105LUNDK-0	4025112010620	Dänemark	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
64	G83-6105	G83-6105LUNDK-2	4025112047329	Dänemark	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
65	G83-6105	G83-6105LUNES-0	4025112010613	Spanien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
66	G83-6105	G83-6105LUNES-2	4025112046216	Spanien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
67	G83-6105	G83-6105LUNFR-0	4025112010347	Frankreich	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
68	G83-6105	G83-6105LUNFR-2	4025112028779	Frankreich	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
69	G83-6105	G83-6105LUNGB-0	4025112010606	UK	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
70	G83-6105	G83-6105LUNGB-2	4025112047336	UK	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
71	G83-6105	G83-6105LUNGR-0	4025112056765	Griechenland	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
72	G83-6105	G83-6105LUNIT-0	4025112010590	Italien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
73	G83-6105	G83-6105LUNIT-2	4025112046209	Italien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
74	G83-6105	G83-6105LUNNL-0	4025112044717	Niederlande	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
75	G83-6105	G83-6105LUNNL-2	4025112050510	Niederlande	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
76	G83-6105	G83-6105LUNNO-0	4025112013249	Norwegen	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
77	G83-6105	G83-6105LUNNO-2	4025112042843	Norwegen	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
78	G83-6105	G83-6105LUNPL-0	4025112052781	Polen	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
79	G83-6105	G83-6105LUNPO-0	4025112047398	Portugal	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
80	G83-6105	G83-6105LUNPO-2	4025112047343	Portugal	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
81	G83-6105	G83-6105LUNRD-0	4025112041990	Deutschland / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
82	G83-6105	G83-6105LUNRD-2	4025112054082	Deutschland / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
83	G83-6105	G83-6105LUNSF-0	4025112047381	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
84	G83-6105	G83-6105LUNSF-2	4025112042621	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105
85	G83-6105	G83-6105LUNSL-0	4025112010583	Slowenien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
86	G83-6105	G83-6105LUNTS-0	4025112022364	Tschechien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105
87	G83-6105	G83-6105LUNTS-2	4025112040351	Tschechien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105