

## LCD-Minikanal


mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier

### LCD71.6

EAN: 4011126075830

bevorzugte VPE:100 m

Mengeneinheit:m = M



### Artikelbeschreibung

LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, 7x12x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 9001, cremeweiß

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K649
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	44 g/ m
Nettogewicht in kg pro 100	4,36 kg/ 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	7,00 mm
Breite	12,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle

LCD71.6

### Verpackungsstufen

<b>2 Meter = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	12,00 mm	Höhe	7,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

<b>100 Meter = 1 K-Karton</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	4,88 kg	Volumen	0,014 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	100,00 m	Höchstmenge	100,00 m		

<b>8400 Meter = 1 Gestell</b>					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	490 kg	Volumen	2,403 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	8.400,00 m	Höchstmenge	8.400,00 m		

### Ausschreibungstext

LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, halogenhaltig.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 7 x 12 mm  
Abmessungen Lichtes  
Innenmaß H x B : 5 x 8 mm  
Lieferlänge L : 2000 mm  
Nutzbarer Querschnitt : 46 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)  
Farbton: cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : LCD71.6  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	17.01.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020