

23021-605 TESTADAPTER FÜR DIN-STECKVERBINDER BAUFORM F, 3 HE, 160 MM, HE



PRODUKTBESCHREIBUNG

For DIN 41612 connectors, type F

Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b).

Outer pin rows (pin 1a, c, e and pin 16a, c, e) with wider tracks for power supply (2 A per track)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Testadapter

Typ: Typ F

Steckverbindertyp: F48

Leiterplattentiefe: 160-mm

Höhe: 3-HE

Messfeld: Spannung

Anzahl Layer: 2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ F für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER