



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CE23-8AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	47,0 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	190,0 mm (7,5 in)
Höhe	220,0 mm (8,7 in)
Tiefe	91,0 mm (3,6 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	7,8 kg (17,2 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

#### Lastseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	16,00 mm <sup>2</sup> (6 AWG)

#### PE-Anschluss

Ausführung	M5 x 10, U-Scheibe, Federring
------------	-------------------------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------