

fetra Mobiles Stehpult

Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm, Ausgestattet mit Böden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 119040



fetra
Transportgeräte



fetra Mobiles Rollpult

Mobiles Stehpult



- Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit Böden
- Traglast 100 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Unterbau 4 Lenkrollen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Pult	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Schranktyp	Pult	Traglast Fachboden	50 kg
Pulttyp	Stehpult	Farbe Korpus	brillantblau // RAL5007
Einsatzort	Innenbereich	Material	Stahl
Höhe	1100-1195 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet

Breite	1105 mm	fahrbar	ja
Tiefe	610 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Pult Ausstattung	Böden	Garantie	10 Jahre
Tragkraft	100 kg	Gewicht	38,5 kg
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück		

Zubehör

225606		Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 1066 x 49 mm, Wand Höhe 1110 mm
225622		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar