

Rollcart Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1160 x 760 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 203326

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg



Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1160 x 760 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Handwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Traglast	1000 kg	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten Funktion	3 Wände abklappbar	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe Aufbauten	220 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenlänge	1160 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	760 mm	Radlager	Rollenlager
Ladehöhe	480 mm	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Höhe	480 mm	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Lenkstange	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Deichsel Ausführung	Scherendeichsel mit Fallsicherung	Garantie	5 Jahre
Sicherheitsgriff	ja	Gewicht	87 kg

Zubehör

203332		Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203333		Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		Zurgurt, Zurgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange