

Treston Arbeitsstisch Quick Edge

Höhe x Breite x Tiefe 570 - 1300 x 1200 x 700 mm, Platte aus Aluminium mit Epoxidharzbeschichtung in Dekor hellgrau, C-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau, mechanisch höhenverstellbar über Konstantkraftfeder

Artikelnummer: 272070

TRESTON



Treston Arbeitstisch Quick Edge

- Ideal für Verpackungs- und Logistikzentren
- Höhe x Breite x Tiefe 570 - 1300 x 1200 x 700 mm
- Traglast 100 kg
- Grundelement - nicht erweiterbar
- Platte aus Aluminium mit Epoxidharzbeschichtung in Dekor hellgrau
- C-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
- mechanisch höhenverstellbar über Konstantkraftfeder






Technische Details

Möbeltyp	Tisch	elektrisch leitend	nein
Tischtyp	Arbeitstisch	Tisch Ausstattung	ohne Ausstattung
Tischelement	Grundelement	Material Platte	Aluminium
geeignet für (Branche/Bereich)	Verpackungs- und Logistikzentren	Oberfläche Platte	epoxidharzbeschichtet
Höhe	570-1300 mm	Farbe Platte	hellgrau
Höhe inkl. Aufbauten	1930 mm	Gestellform	C-Fußgestell
Breite	1200 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	700 mm	Oberfläche Gestell	epoxidharzbeschichtet
Traglast	100 kg	Farbe Gestell	hellgrau
höhenverstellbar	ja	Gewicht	58 kg
Höhenverstellung durch	Konstantkraftfeder		

Zubehör

272071		LED-Leuchte für Arbeitstisch, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1180 x 120 mm, Kabel 2,6 m lang, In hellgrau
272072		Fachbodenhalterung für Arbeitstisch, Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
272073		Fachboden für Arbeitstisch, Höhe x Breite x Tiefe 32 x 1167 x 600 mm, Für Tischbreite 1200 mm, Ausgestattet mit Befestigungslöchern zur Aufnahme von max. 8 Unterteilungsbügeln, Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
272074		Unterteilerbügel-Set für Fachboden, Höhe x Tiefe 280 x 400 mm, Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
272075		Aufnahmeprofil für Kästen und Ablageschalen für Arbeitstisch, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 486 x 55 mm, Aus Aluminium eloxiert
272078		Rollenhalter für Arbeitstisch, Breite 1200 mm, für Rollenbreite 1080 mm, Aus Stahl galvanisch verzinkt
272079		Schwenkbarer Universahlhalter mit Doppelgelenkarm, Höhe x Breite 320 x 513 mm, Ausgestattet mit Gelenkarm, schwenkbar, Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau

Dazu passt auch ...

215931		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 300 x 200 x 200 mm
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221148		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
447771		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Matte, Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 900 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

526491



Cutter, Abbrechklunge mit automatischem Klinsenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe