

VARIOfit Alu-Treppenkarre

mit 5-Stern-Satz, Traglast 200 kg,
Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm,
Räder mit Luft-Bereifung auf
Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 531477



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 5-Stern-Treppenkarre

Extra breite Schaufel



Alu-Treppenkarre

- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	260 mm
Karrentyp	Treppenkarre	Material Felge	Stahlblech
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	480 mm	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Schaufeltiefe	300 mm	Radlager Sternsatz	Kugellager
Sternsatz	5-Stern	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1310 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	16 kg
Bereifung	Luft		

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm