


LED E-Motion

- Moderne LED Leuchte aus Aluminium und ABS
- Ein- und Ausschalten durch Handbewegung dank Sensorschalter am Kopf
- Stufenlos dimmbar inkl. Memory-Funktion
- 3 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar (3300, 5000 und 6500 Kelvin)
- Kopf in alle Richtungen drehbar dank Kugelgelenk



Technische Daten

Leistung:	9 W
Gewichteter Energieverbrauch:	9 kWh / 1000 h
Spannung:	220–240 V AC, 50–60 Hz
Lichtstrom:	585 Lumen
Lichtausbeute:	68 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3300, 5000, 6500 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1400 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 650 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	405 mm x 270 mm
Leuchtenfuß:	210 mm Länge x 180 mm Breite
Leuchtenkopf:	150 mm Länge x 107 mm Breite
Nettogewicht:	1.45 kg
Material:	Aluminium, ABS
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E
	Modellkennung: emoti0000068x

Artikel-Nummer: 41-5010.688 silber

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Datenprüfung

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.

styro GmbH

Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de