Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4701A Muldenkipper mit Ablasshahn



Transportgeräte



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Mit Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Technische Details:











Gesamttragkraft (kg)	750
Inhalt (Liter)	250
Kastenmaße (mm)	1200 x 652 x 413
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	780
Gesamtlänge (mm)	1359
Gesamtbreite (mm)	713
Gesamthöhe (mm)	780
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	71
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976147017