



TEGERA® 19



Entdecke mehr

Langlebiger Handschuh kombiniert mit hohem Schutz vor Verbrennungen für Schweißarbeiten. Ganztägiger Komfort dank des geschmeidigen Spaltnarben Rindleders. Baumwolljersey Innenfutter für besseres Schweißmanagement. Verstärkte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummizug am Handgelenk für bessere Passform.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Besonders strapazierfähig
- Gute Passform

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkte Nähte
- Schwer entflammbar
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

SCHÜTZT VOR/GEGEN

verbrennungen, verletzungen durch hitze, verschleiß,
blasen, schürfwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

warme bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

werkstattarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen,
bergbauarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

mining, metal fabrication, automotive

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Hitzeschutz, Schweißerhandschuhe

KATEGORIE Cat. III

HANDFLÄCHE MATERIAL Spaltnarben Rindleder
höchster Qualität

OBERHAND-MATERIAL Spaltnarben Rindleder
höchster Qualität

FUTTER Gefüttert

FUTTERMATERIAL Jersey

LÄNGE 320-365 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 2

FARBE Gelb

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faserfrei

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

STULPENMODELL Weites Sicherheitsbündchen

MATERIAL STULPE Leder

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Baumwolle, Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Naturlatex

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



Information/UIS

EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2020
41314X



EN
388:2016+A1:2018
3143X

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω

Typ A

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
8	19-8	7392626072299
9	19-9	7340118300948
10	19-10	7392626001992
11	19-11	7392626027473

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com