



Artikelbezeichnung discription	A in mm Hartkomponente rigid component	B in mm Weichkomponente soft component	Klemmbereich ϕF clamping range		Artikelnummer part no.
			max.	min.	
SKINTOP CUBE MODUL 20x20					
blind*	20	20,6	1	3	52220004
small	20	20,6	4	6	52220002
large	20	20,6	6	9	52220003
SKINTOP CUBE MODUL40x40					
small	40	40,6	9	12	52220005
large	40	40,6	12	16	52220006
blind	40	40,6	-----		52220007

*oder Platzhalter
*or placeholder

1	2	SKINTOP CUBE PART 20x20 oder SKINTOP CUBE PART 40x40		BS09/3889; BS09/3890; BS09/3891 BS10/3918; BS10/3920; BS10/3922		
Pos. Position	Menge quantum	Benennung discription		Zeichnungsnummer drawing no.		Bemerkung annotation
Toleranzen / tolerances:		Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight: Volumen / volume: Farbe / color: RAL
Bearb. edited		Datum / date 12.01.2010	Name / name M. Dengler	Geprüft checked	Datum / date 13.01.2010	Name / name D. Müller
Maßangaben in dimension units		mm				
Projektion / projection:		Maßstab / scale: 5:1		Benennung / name: SKINTOP CUBE MODULE DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP CUBE MODULE TECHNICAL DATA SHEET		
00	500000006463	22.07.2014 mast1	17.11.2014 D. Müller	Zeichnungs-Nr. / drawing no. DM52220002DE_EN		Blatt sheet 1/1
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date Bearb./edited Gepr./check.		U.I. Lapp GmbH LAPP GROUP		Dok. Art doc. type LOM DIN A 3
Ersatz für / substitute for: BS10_3915_4						